

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.605 모니터링 창

상태: 2026. 4. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.605 - 모니터링 창 TS, TS IT, VX SE용

강판 도어 또는 후면 패널 대응.



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | TS 8610.605 |
| 제품 설명 | 강판 도어 또는 후면 패널 대응. |
| 재료 | 프레임: 압출 성형 알루미늄 섹션 코너 피스: 아연 다이 캐스팅 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm |
| 표면 처리 | 분체 코팅 |
| 색상 | 프레임: RAL 7035 코너 피스: RAL 7035 모니터링 창(내부에 마감 코팅 처리): RAL 9005 |
| 제공 범위 | 안전 유리로 된 모니터링 도어 프레임 이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치 180° 경첩(4개) |

특징

| | |
|--------------------------|--|
| 보이는 면 | 모니터링 창 폭: 460 mm 모니터링 창 높이: 1,840 mm |
| 모니터링 창 높이 | 1,840 mm |
| 조립 설명서 | 후면 패널 대응으로 장착하는 경우 잠금장치 구성품이 필요함 |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 55 |
| 적합한: | 인클로저 유형: TS TS IT VX SE 폭: = 600 mm 높이: = 2,000 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 10.5 kg |
| 총 무게 | 12.5 kg |
| 관세 번호 | 76101000 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| 제품 설명 | TS Glazed door, for TS, TS IT, SE, for WH: 600x2000 mm |