

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.605 모니터링 창

상태: 2026. 5. 22 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.605 - 모니터링 창 TS, TS IT, VX SE용

강판 도어 또는 후면 패널 대응.



## 특징

주문 번호	TS 8610.605
제품 설명	강판 도어 또는 후면 패널 대응.
재료	프레임: 압출 성형 알루미늄 섹션 코너 피스: 아연 다이 캐스팅 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리	분체 코팅
색상	프레임: RAL 7035 코너 피스: RAL 7035 모니터링 창(내부에 마감 코팅 처리): RAL 9005
제공 범위	안전 유리로 된 모니터링 도어 프레임 이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치 180° 경첩(4개)

## 특징

보이는 면	모니터링 창 폭: 460 mm 모니터링 창 높이: 1,840 mm
모니터링 창 높이	1,840 mm
조립 설명서	후면 패널 대응으로 장착하는 경우 잠금장치 구성품이 필요함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
적합한:	인클로저 유형: TS TS IT VX SE 폭: = 600 mm 높이: = 2,000 mm
포장 단위	1 개
순 중량	10.5 kg
총 무게	12.5 kg
관세 번호	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
제품 설명	TS Glazed door, for TS, TS IT, SE, for WH: 600x2000 mm