Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.805 모니터링

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



TS 8610.805 - 모니터링 창 TS, TS IT, VX SE용

강판 도어 또는 후면 패널 대용.



특징

주문 번호	TS 8610.805
제품 설명	강판 도어 또는 후면 패널 대용.
재료	프레임: 압출 성형 알루미늄 섹션
	코너 피스: 아연 다이 캐스팅
	모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리	분체 코팅
색상	프레임: RAL 7035
	코너 피스: RAL 7035
	모니터링 창(내부에 마감 코팅 처리): RAL 9005
제공 범위	안전 유리로 된 모니터링 도어 프레임
	이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치
	180° 경첩(4개)

© Rittal 2025 2

특징

보이는 면	모니터링 창 폭: 660 mm 모니터링 창 높이: 1,840 mm
모니터링 창 높이	1,840 mm
조립 설명서	후면 패널 대용으로 장착하는 경우 잠금장치 구성품이 필요함
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
적합한:	인클로저 유형: TS TS IT VX SE 폭: = 800 mm 높이: = 2,000 mm
포장 단위	1 개
순 중량	16
총 무게	17
관세 번호	76101000
EAN	4028177693852
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3