

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.060**

**장착 플랜지 17 x 73 mm가 있는 TS 천  
공 섹션**

상태: 2026. 5. 28 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.060 - 장착 플랜지 17 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션

범용 구조물 구성 또는 부분 조립용. 천공부에 간단히 걸고 고정하기만 하면 됨.



## 특징

|        |   |
|--------|---|
| 주문 번호  | TS 8612.060   |
| 버전     | 내부 장착 레벨용   |
| 제품 설명  | 범용 구조물 구성 또는 부분 조립용. 천공부에 간단히 걸고 고정하기만 하면 됨.  |
| 재료     | 강판  |
| 표면 처리  | 아연도금  |
| 제공 범위  | 조립 스크루 포함   |
| 길이     | 590 mm  |
| 설치 옵션  | 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치: 내부 장착 레벨 전체에 걸쳐서 오프셋된 높이로 설치<br>수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향<br>내부 설치용 레일을 통해 TP에: 폭으로, 내부 장착 레벨용<br>TS, VX SE에 장치 선반용 설치 키트로서 간단하게 걸어서 고정 |
| 조립 설명서 | TP에 장착 시내부 설치용 레일이 필요함  |

## 특징

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| 적합한:            | 인클로저 유형: VX SE<br>TP<br>PC<br>IW<br>폭/깊이: 600 mm  |
| 포장 단위           | 4 개   |
| 순 중량            | 2.448 kg  |
| 총 무게            | 2.64 kg   |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 10.1 kg CO2 eq (Cat B)  |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)   |
| 관세 번호           | 73269098  |
| ETIM 9          | EC002625  |
| ECLASS 8.0      | 27189234  |
| 제품 설명           | TS punched section with mounting flange, 17 x 73 mm, for inner mounting level: for W/D: 600 mm, L: 590 mm |