


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.550

**장착 플랜지 23 x 73 mm가 있는 TS 천
공 섹션**

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.550 - 장착 플랜지 23 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션

TS 시스템 샤페트 17 x 73mm 대체 부품, 상부와 하부에 길쭉한 구멍 대신 캡티브 너트/삽입 너트용 구멍이 있음 간단하게 끼워 걸고 고정하는 방식입니다.



특징

주문 번호	TS 8612.550
제품 설명	TS 시스템 샤페트 17 x 73mm 대응, 상부와 하부에 길쭉한 구멍 대신 캡티브 너트/삽입 너트용 드릴 구멍이 있음. 간단하게 끼워 걸고 고정하는 방식입니다.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 스크루 포함
설치 옵션	수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
적합한:	인클로저 유형: 내부 장착 레벨 폭/깊이: 500 mm
포장 단위	4 개
순 중량	2.084 kg
총 무게	2.283 kg
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002625

특징

ECLASS 8.0

27189234

제품 설명

TS TS punched section with mounting flange, 23 x 73 mm, for inner mounting level: W/D: 500 mm