

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.560**

**장착 플랜지 23 x 73 mm가 있는 TS 천  
공 섹션**

상태: 2026. 4. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.560 - 장착 플랜지 23 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션

TS 시스템 샤페 17 x 73mm 대체 부품, 상부와 하부에 길쭉한 구멍 대신 캡티브 너트/삽입 너트용 구멍이 있음 간단하게 끼워 걸고 고정하는 방식입니다.



## 특징

|        |   |
|--------|---|
| 주문 번호  | TS 8612.560   |
| 제품 설명  | TS 시스템 샤페 17 x 73mm 대응, 상부와 하부에 길쭉한 구멍 대신 캡티브 너트/삽입 너트용 드릴 구멍이 있음. 간단하게 끼워 걸고 고정하는 방식입니다. |
| 재료     | 강판  |
| 표면 처리  | 아연도금  |
| 제공 범위  | 조립 스크루 포함   |
| 설치 옵션  | 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치  |
| 적합한:   | 인클로저 유형: 내부 장착 레벨<br>폭/깊이: 600 mm   |
| 포장 단위  | 4 개   |
| 순 중량   | 2.544 kg  |
| 총 무게   | 2.74 kg   |
| 관세 번호  | 73269098  |
| ETIM 9 | EC002625  |

## 특징

---

ECLASS 8.0

27189234

---

제품 설명

TS TS punched section with mounting flange, 23 x 73 mm, for inner mounting level: W/D: 600 mm