#### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# TS 8612.560 장착 플랜지 23 x 73 mm가 있는 TS 천 공 섹션

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



### TS 8612.560 - 장착 플랜지 23 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션

TS 시스템 섀시  $17 \times 73$ mm 대체 부품, 상부와 하부에 길쭉한 구멍 대신 캡티브 너트/삽입 너트용 구멍이 있음 간단하게 끼워 걸고 고정하는 방식입니다.





#### 특징

주문 번호	TS 8612.560
제품 설명	TS 시스템 섀시 17 x 73mm 대용, 상부와 하부에 길쭉한 구멍 대신 캡티브 너트/삽입 너트용 드릴 구멍이 있음. 간단하게 끼워 걸고 고정하는 방식입 니다.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 스크루 포함
설치 옵션	수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
적합한:	인클로저 유형: 내부 장착 레벨 폭/깊이: 600 mm
포장 단위	4 개
순 중량	2.544
총 무게	2.74
관세 번호	73269098
EAN	4028177237391

© Rittal 2025

## 특징

ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3