
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8612.660 장착 플랜지 45 x 88 mm가 없는 TS 천 공 섹션

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



TS 8612.660 - 장착 플랜지 45 x 88 mm가 없는 TS 천공 섹션

내부 표면(예: 루프)에 직접 조립해서 무거운 설치 구성품을 지지합니다. 측면이나 후면에 조립하면 인클로 저를 안전하게 기계에 스크류로 고정할 수 있습니다.



특징

주문 번호	TS 8612.660
버전	내부 장착 레벨용
제품 설명	내부 표면(예: 루프)에 직접 조립해서 무거운 설치 구성품을 지지합니다. 측 면이나 후면에 조립하면 인클로저를 안전하게 기계에 스크류로 고정할 수 있습니다. 11줄의 구멍이 있는 이중 프로파일 덕분에 추가로 다양한 내부 설치가 가능합니다.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션	수직 및 수평 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
적합한:	인클로저 유형: 내부 장착 레벨 폭/깊이: 600 mm
포장 단위	2 개
순 중량	2.8
총 무게	3.02

© Rittal 2025

특징

관세 번호	73269098
EAN	4028177267060
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3