

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.680**

**장착 플랜지 45 x 88 mm가 없는 TS 천  
공 섹션**

상태: 2026. 6. 21 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.680 - 장착 플랜지 45 x 88 mm가 없는 TS 천공 섹션

내부 표면(예: 루프)에 직접 조립해서 무거운 설치 구성품을 지지합니다. 측면이나 후면에 조립하면 인클로저를 안전하게 기계에 스크류로 고정할 수 있습니다.



## 특징

주문 번호	TS 8612.680
버전	내부 장착 레벨용
제품 설명	내부 표면(예: 루프)에 직접 조립해서 무거운 설치 구성품을 지지합니다. 측면이나 후면에 조립하면 인클로저를 안전하게 기계에 스크류로 고정할 수 있습니다. 11줄의 구멍이 있는 이중 프로파일 덕분에 추가로 다양한 내부 설치가 가능합니다.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션	수직 및 수평 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
적합한:	인클로저 유형: 내부 장착 레벨 폭/깊이: 800 mm
포장 단위	2 개
순 중량	3.638 kg
총 무게	3.837 kg

## 특징

---

관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	TS TS punched section without mounting flange, 45 x 88 mm, for inner mounting level: for WD: 800 mm