

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.760

TS 천공 레일 25 x 38 mm

상태: 2026. 4. 2 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.760 - TS 천공 레일 25 x 38 mm

무거운 설치 구성품용, 고정용 드릴 구멍 있음 수직 TS 인클로저 섹션에 조립하기 위해 사용



특징

주문 번호	TS 8612.760
제품 설명	무거운 설치 구성품용, 고정용 드릴 구멍 있음.
재료	강판, 3.0mm
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 스크루 포함
설치 옵션	수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치 모든 면에 25mm 피치 패턴을 따라 9mm 원형 구멍이 있음 서포트 레일, 시스템 서포트 레일, 수평 C 레일 30/15, 케이블 클램프 레일 (직각 앵글 섹션), 자체 어셈블리의 설치를 위한 용도
참고 사항	스냅식 너트로 조합, 스냅식 너트는 특히 동적인 결합에 적합
적합한:	폭/깊이: 600 mm
포장 단위	2 개
순 중량	1.648 kg
총 무게	1.96 kg
관세 번호	73269098

특징

ECLASS 8.0

27189261

제품 설명

TS Punched rail 25 x 38 mm, for WD: 600 mm