


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8617.000**

**장착 플랜지가 있는 천공 섹션 18 x 64  
mm**

상태: 2026. 7. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.000 - 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 18 x 64 mm VX 용

외부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.



## 특징

주문 번호	VX 8617.000
제품 설명	외부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.
장점	외부에서 시스템 천공에 걸고 고정하기만 하면 됨 4면 모두에 시스템 천공이 있음 열반 인클로저의 경우 장착 플랜지가 있는 천공 섹션을 인클로저 내측에서도 장착할 수 있음
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션	인클로저 섹션의 외부 장착 레벨에 설치 장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션 두 개 사이 외부 장착 레벨에 설치
적합한:	인클로저 유형: VX 폭/깊이: 300 mm

## 특징

---

포장 단위	4 개
순 중량	0.88 kg
총 무게	1.152 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	5.29
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	장착 플랜지 18 x 64mm가 있는 VX 천공 섹션, 외부 장착 레벨용, 적합한 폭/깊이: 300mm

## 승인

---

설명	PCF-declaration
----	-----------------