


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.000

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 18 x 64
mm

상태: 2026. 1. 19 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL




IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8617.000 - 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 18 x 64 mm VX 용

외부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | VX 8617.000 |
| 제품 설명 | 외부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용. |
| 장점 | 외부에서 시스템 천공에 걸고 고정하기만 하면 됨 4면 모두에 시스템 천공이 있음 열반 인클로저의 경우 장착 플랜지가 있는 천공 섹션을 인클로저 내측에서 도 장착할 수 있음 |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 아연도금 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 설치 옵션 | 인클로저 섹션의 외부 장착 레벨에 설치 장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션 두 개 사이 외부 장착 레벨에 설치 |
| 적합한: | 인클로저 유형: VX 폭/깊이: 300 mm |

특징

| | |
|------------|---------------|
| 포장 단위 | 4 개 |
| 순 중량 | 0.88 |
| 총 무게 | 1.152 |
| 관세 번호 | 73269098 |
| EAN | 4028177829039 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
