


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8617.020**

**장착 플랜지가 있는 천공 섹션 18 x 64  
mm**

상태: 2026. 7. 8 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.020 - 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 18 x 64 mm VX 용

외부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.



## 특징

|       |  |
|-------|--|
| 주문 번호 | VX 8617.020  |
| 제품 설명 | 외부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.  |
| 장점    | 외부에서 시스템 천공에 걸고 고정하기만 하면 됨<br>4면 모두에 시스템 천공이 있음<br>열반 인클로저의 경우 장착 플랜지가 있는 천공 섹션을 인클로저 내측에서도 장착할 수 있음 |
| 재료    | 강판   |
| 표면 처리 | 아연도금   |
| 제공 범위 | 조립 부품  |
| 설치 옵션 | 인클로저 섹션의 외부 장착 레벨에 설치<br>장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션 두 개 사이 외부 장착 레벨에 설치                              |
| 적합한:  | 인클로저 유형: VX<br>폭/깊이: 500 mm  |

## 특징

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| 포장 단위           | 4 개   |
| 순 중량            | 2 kg  |
| 총 무게            | 2.075 kg  |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 9.99  |
| 관세 번호           | 73269098  |
| ETIM 9          | EC002620  |
| ECLASS 8.0      | 27189234  |
| 제품 설명           | 장착 플랜지 18 x 64mm가 있는 VX 천공 섹션, 외부 장착 레벨용, 적합한 폭/깊이: 500mm |

## 승인

---

|    |                 |
|----|-----------------|
| 설명 | PCF-declaration |
|----|-----------------|