
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






VX 8617.100 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm


상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)




VX 8617.100 - 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm 플 라스틱 VX, VX IT, VX SE, AX용

내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및 콤팩트 인클로저 내 설치용.







특징

주문 번호	VX 8617.100
제품 설명	내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및 콤 팩트 인클로저 내 설치용.
장점	시스템 천공에 걸고 고정하기만 하면 됨 4면 모두에 시스템 천공이 있음 미터계 스크루를 통해 자체 구성품을 고정하기 위한 캡티브 너트용 천공이 상단과 하단에 있음
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
VX SE 설치 옵션	In enclosure depth 300 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
설치 옵션 AX	In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX

© Rittal 2025

특징

AX 스테인리스 스틸 설치 옵션	인클로저 너비/높이 300mm, 바닥 확장 레일과 함께 사용
VX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 트림 패널의 베이스/주추 너비/깊이 300mm, 베이스/주추 확장 브래킷과 함께 사용 베이스/주추 코너 피스에 조립 시 베이스/주추 너비/깊이 400mm
적합한:	인클로저 유형: VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 300 mm
적합한:	VX 베이스/주추 시스템
포장 단위	4 개
순 중량	1.08
총 무게	1.118
관세 번호	73269098
EAN	4028177829107
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3