


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.120

**장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64
mm**

상태: 2026. 6. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.120 - 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm 플라스틱 VX, VX IT, VX SE, AX용

내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및 콤팩트 인클로저 내 설치용.



특징

주문 번호	VX 8617.120
제품 설명	내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및 콤팩트 인클로저 내 설치용.
장점	시스템 천공에 걸고 고정하기만 하면 됨 4면 모두에 시스템 천공이 있음 미터계 스크루를 통해 자체 구성품을 고정하기 위한 캡티브 너트용 천공이 상단과 하단에 있음
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션 VX	In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level
VX SE 설치 옵션	In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility

특징

설치 옵션 AX	In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션	인클로저 너비/높이 500mm, 바닥 확장 레일과 함께 사용
AX 플라스틱 설치 옵션	In enclosure width 500 mm, in conjunction with universal bracket
설치 옵션 CX	인클로저 깊이 500mm의 콘솔 하단부
VX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 코너 피스에 조립 시 베이스/주추 너비/깊이 600mm
적합한:	인클로저 유형: VX VX IT VX SE AX AX 플라스틱 Suitable for width or height or depth: 500 mm
적합한:	VX 베이스/주추 시스템
포장 단위	4 개
순 중량	1.6 kg
총 무게	1.98 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	10.8
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 VX 천공 섹션, 내부 장착 레벨용, 적합한 폭/높이/깊이: 500mm

승인

설명

PCF-declaration