


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.120

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64
mm

상태: 2026. 1. 30 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8617.120 - 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm 플라스틱 VX, VX IT, VX SE, AX용

내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및 콤팩트 인클로저 내 설치용.



특징

| | |
|-------------|--|
| 주문 번호 | VX 8617.120 |
| 제품 설명 | 내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및 콤팩트 인클로저 내 설치용. |
| 장점 | 시스템 천공에 걸고 고정하기만 하면 됨 4면 모두에 시스템 천공이 있음 미터계 스크루를 통해 자체 구성품을 고정하기 위한 캡티브 너트용 천공이 상단과 하단에 있음 |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 아연도금 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 설치 옵션 VX | In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level |
| VX SE 설치 옵션 | In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility |

특징

| | |
|-------------------|--|
| 설치 옵션 AX | In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX |
| AX 스테인리스 스틸 설치 옵션 | 인클로저 너비/높이 500mm, 바닥 확장 레일과 함께 사용 |
| AX 플라스틱 설치 옵션 | In enclosure width 500 mm, in conjunction with universal bracket |
| 설치 옵션 CX | 인클로저 깊이 500mm의 콘솔 하단부 |
| VX 베이스/주추 설치 옵션 | 베이스/주추 코너 피스에 조립 시 베이스/주추 너비/깊이 600mm |
| 적합한: | 인클로저 유형: VX VX IT VX SE AX AX 플라스틱 Suitable for width or height or depth: 500 mm |
| 적합한: | VX 베이스/주추 시스템 |
| 포장 단위 | 4 개 |
| 순 중량 | 1.6 |
| 총 무게 | 1.98 |
| 관세 번호 | 73269098 |
| EAN | 4028177829121 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |