
### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






# VX 8617.170 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm


상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)




## VX 8617.170 - 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm 플 라스틱 VX, VX IT, VX SE, AX용

내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및 콤팩트 인클로저 내 설치용.







#### 특징

주문 번호	VX 8617.170
제품 설명	내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및 콤 팩트 인클로저 내 설치용.
장점	시스템 천공에 걸고 고정하기만 하면 됨 4면 모두에 시스템 천공이 있음 미터계 스크루를 통해 자체 구성품을 고정하기 위한 캡티브 너트용 천공이 상단과 하단에 있음
재료	강판
표면 처리	
# C // O	아연도금
제공 범위	아연도금 조립 부품
제공 범위	조립 부품

© Rittal 2025

### 특징

AX 스테인리스 스틸 설치 옵션	인클로저 높이 1400mm, 바닥 확장 레일과 함께 사용
적합한:	인클로저 유형: VX
	VX IT
	AX
	Suitable for width or height or depth: 1,400 mm
포장 단위	4 개
순 중량	5
총 무게	5.8
관세 번호	73269098
EAN	4028177829176
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3