



VX 8617.500 - 열반 브래킷, 내부 VX, VX IT용

유연하게 위치를 지정하고 열반 지점 둘레에 장착 가능. 전면 또는 측면에서 신속하고 안전하게 장착하기 위한 용도.

특징

주문 번호	VX 8617.500
장점	전면 또는 측면에서 빠르고 안전하게 장착 열반 위치 둘레에 장착 가능 다양하게 배치 가능, 따라서 설치 장치와 충돌 방지
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	열반 브래킷, 내부 열반 실링 조립 부품
참고 사항	1팩은 한 곳의 열반 위치에 충분하며
적합한:	인클로저 유형: VX VX IT
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
포장 단위	6 개
순 중량	1.38 kg
총 무게	1.44 kg
관세 번호	83024900
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

특징

제품 설명

VX 열반 브래킷, 내부

승인

승인

UL + C-UL - FTTA