


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.570

부분 장착 플레이트

상태: 2026. 7. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.570 - 부분 장착 플레이트 VX, VX SE, PC, IW용

인클로저에 추가 구성품을 고정하기 위한 용도. 부분 장착 플레이트는 매우 유연하게 사용할 수 있어서 다양한 용도의 플랫폼을 제공

특징

| | |
|-------------|--|
| 주문 번호 | VX 8617.570 |
| 제품 설명 | 인클로저에 추가 구성품을 고정하기 위한 용도. 부분 장착 플레이트는 매우 유연하게 사용할 수 있어서 다양한 용도의 플랫폼을 제공. |
| 재료 | 강판, 2.5mm |
| 표면 처리 | 아연도금 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 도어 폭으로 적합 | 800 mm |
| 설치 옵션 | 설치는 수직 장착면으로 세워서 또는 수평 바닥면으로 눕어서 수행할 수 있음 인클로저 섹션에 직접 고정됨 앞으로 당겨진 구조에서 장착 플랜지가 있는 천공 섹션을 통해 인클로저의 원하는 장착 레벨에 고정됨 부분 장착 플레이트를 차례로 여러 단계로 설치할 때 그 뒤에 있는 영역에 신속하게 접근하기 위해 경첩 고정부를 통해 선회 가능하도록 설계할 수 있음 |
| 참고 사항 | VX SE, PC, IW에 설치하기 위해 VX 어댑터 레일 필요 |
| 치수 | 폭: 700 mm 깊이: 400 mm |
| 적합한 인클로저 유형 | VX VX SE PC |

특징

| | |
|-----------------|---|
| 적합한: | 인클로저 유형: VX VX SE PC 폭: = 800 mm 깊이: = 500 mm = 800 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 7 kg |
| 총 무게 | 7.3 kg |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 28.3 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |
| 제품 설명 | VX 부분 장착 플레이트, 크기: 700x400mm |