


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.040

## 모니터링 창

상태: 2026. 5. 21 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.040 - 모니터링 창 VX용

강판 도어 또는 후면 패널 대응.

## 특징

주문 번호	VX 8618.040
제품 설명	강판 도어 또는 후면 패널 대응.
재료	프레임: 압출 성형 알루미늄 섹션 모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리	분체 코팅
색상	프레임: RAL 7035 모니터링 창(내부에 마감 코팅 처리): RAL 9005
제공 범위	모니터링 창 이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치 180° 경첩(4개)
IK 코드	IK08
참고 사항	후면 패널 대응으로 장착하는 경우 프레임 8618.110의 잠금장치 구성품이 필요함
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 12
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
적합한:	인클로저 유형: VX 폭: = 600 mm 높이: = 2,200 mm
포장 단위	1 개
순 중량	14.6 kg

## 특징

---

총 무게	15.4 kg
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
제품 설명	VX 모니터링 도어, 적합한 폭/높이: 600x2200mm

## 승인

---

승인	UL + C-UL - FTTA
인증서	보호 등급