

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.120

## 자물쇠 도어 및 측면 도어

상태: 2026. 2. 10 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8618.120 - 자물쇠 도어 및 측면 도어 VX용

대피로 규정을 준수하기 위해 폭 800mm 도어 대신 400mm 폭의 도어 2개를 사용하는 경우. 폭 800mm 후면 패널 대신 장착도 가능.

## 특징

주문 번호	VX 8618.120
제품 설명	대피로 규정을 준수하기 위해 폭 800mm 도어 대신 400mm 폭의 도어 2개를 사용하는 경우. 폭 800mm 후면 패널 대신 장착도 가능.
재료	강판
표면 처리	전착도장, 외부는 분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	관형 도어 프레임을 포함한 도어 2개 130° 경첩 잠금장치 부품
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
적합한:	인클로저 유형: VX 폭: = 800 mm 높이: = 2,000 mm
포장 단위	1 개
순 중량	37.32
총 무게	38
관세 번호	94039910
EAN	4028177921375
ETIM 9	EC000747

# 특징

---

ECLASS 8.0

27182204