### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 8618.814 케이블 인입용 섹션, 후면

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



## VX 8618.814 - 케이블 인입용 섹션, 후면

글랜드 플레이트와 인클로저 프레임에 눌러 끼워 장착시키는 용도.

### 특징

| 주문 번호                                 | VX 8618.814   |
|---------------------------------------|---|
| 제품 설명                                 | 글랜드 플레이트와 인클로저 프레임에 끼워 조립하기 위한 용도.  |
| 장점                                    | 간단 조립<br>면 전체로 받쳐주며,<br>인클로저에 인입된 케이블의 높은 실링 효과를 보장   |
| 사용 영역                                 | 글랜드 플레이트와 인클로저 프레임에 끼워 조립하기 위한 용도   |
| 재료                                    | 강성 PVC<br>난연성, 자기 소화성<br>내열 범위 최대 +60 °C까지<br>실링: 발포 PU<br>단면: 30 x 25mm                      |
| 제공 범위                                 | 플러그인 섹션, 발포고무 케이블 클램프 스트립 포함  |
| 참고 사항                                 | 케이블 인입부당 두 개의 피스가 필요함<br>인클로저 폭 1000mm 이상부터 베이스 개체의 폭이 두 영역으로 나뉨. 두<br>케이블 인입부(좌/우)를 사용할 수 있음 |
| 적합한:                                  | 인클로저 유형: VX: = 1,600 mm<br>인클로저 유형: VX SE<br>인클로저 유형: CX 콘솔 하부                                |
| 포장 단위                                 | 4 개   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0.4   |
| 총 무게                                  | 0.5   |
| 관세 번호                                 | 39269097  |

© Rittal 2025

## 특징

| EAN        | 4028177922839 |
|------------|---------------|
| ETIM 9     | EC002624      |
| ECLASS 8.0 | 27189265      |

© Rittal 2025 3