

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.400

## 케이블 클램프 레일

상태: 2026. 6. 13 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.400 - 케이블 클램프 레일 VX, TS, VX SE, PC, 베이스/ 주추 시스템 VX용 직각 앵글 섹션

케이블 인입 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.

## 특징

주문 번호	VX 8619.400
제품 설명	케이블 인입 시 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.
재료	강철
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션 VX	In enclosure width 400 mm, in the base
설치 옵션 AX	In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션	In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
VX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 너비/깊이 400mm, 고정/스페이서 피스와 함께 사용
적합한:	VX 베이스/주추 시스템
치수	길이: 354 mm
적합한:	인클로저 유형: VX AX 폭: = 400 mm
폭에 적합	400 mm

## 특징

포장 단위	2 개
순 중량	2 kg
총 무게	2.34 kg
관세 번호	83024900
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
제품 설명	VX 케이블 클램프 레일 앵글 섹션, 적합한 폭: 400mm