Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





VX 8619.420 케이블 클램프 레일

상태: 2025. 12. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)



VX 8619.420 - 케이블 클램프 레일 VX, TS, VX SE, PC, 베이스/ 주추 시스템 VX용 직각 앵글 섹션

케이블 인입 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.

특징

VX 8619.420
케이블 인입 시 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.
강철
아연도금
조립 부품
In enclosure width 800 mm, in the base
In enclosure width 800 mm, in the base
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
인클로저 너비 800mm
베이스/주추 너비/깊이 800mm, 고정/스페이서 피스와 함께 사용
베이스/주추 너비 800mm, 너트 M8과 함께 사용
베이스/주추 너비 800mm
AX 베이스/주추 시스템 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸

© Rittal 2025

특징

치수	길이: 754 mm	
적합한:	인클로저 유형: VX	
	VX SE	
	AX	
	CX 콘솔 하부	
	스탠딩 콘솔 CX	
	폭: = 800 mm	
폭에 적합	800 mm	
포장 단위	2 개	
순 중량	3.8	
총 무게	4.061	
관세 번호	73269098	
EAN	4028177921948	
ETIM 9	EC000322	
ECLASS 8.0	27400604	

© Rittal 2025 3