

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.430

케이블 클램프 레일

상태: 2026. 1. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.430 - 케이블 클램프 레일 VX, TS, VX SE, PC, 베이스/ 주추 시스템 VX용 직각 앵글 섹션

케이블 인입 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.

특징

주문 번호	VX 8619.430
제품 설명	케이블 인입 시 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.
재료	강철
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션 VX	In enclosure width 1000 mm, in the base
VX SE 설치 옵션	In enclosure width 1000 mm, in the base
설치 옵션 AX	In enclosure width 1000 mm, in conjunction with the AX interior installation rail and AX base configuration rail
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션	인클로저 너비 1000mm
VX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 너비/깊이 1000mm, 고정/스페이서 피스와 함께 사용
VX 베이스/주추 설치 옵션, 스테인리스 스틸	베이스/주추 너비 1000mm, 너트 M8과 함께 사용
AX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 너비 1000mm
적합한:	AX 베이스/주추 시스템 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸

특징

치수	길이: 954 mm
적합한:	인클로저 유형: VX VX SE AX 스탠딩 콘솔 CX 폭: = 1,000 mm
폭에 적합	1,000 mm
포장 단위	2 개
순 중량	5
총 무게	5.14
관세 번호	73269098
EAN	4028177921955
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604