


Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



VX 8619.440

케이블 클램프 레일

상태: 2025. 12. 22 (원천: [ittal.com/kr-ko](https://www.ittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.440 - 케이블 클램프 레일 VX, TS, VX SE, PC, 베이스/ 주추 시스템 VX용 직각 앵글 섹션

케이블 인입 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.

특징

| | |
|---------------------------|--|
| 주문 번호 | VX 8619.440 |
| 제품 설명 | 케이블 인입 시 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착. |
| 재료 | 강철 |
| 표면 처리 | 아연도금 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 설치 옵션 VX | In enclosure width 1200 mm, in the base |
| VX SE 설치 옵션 | In enclosure width 1200 mm, in the base |
| 설치 옵션 AX | In enclosure width 1200 mm, in conjunction with the AX interior installation rail and AX base configuration rail |
| VX 베이스/주추 설치 옵션 | 베이스/주추 너비/깊이 1200mm, 고정/스페이서 피스와 함께 사용 |
| VX 베이스/주추 설치 옵션, 스테인리스 스틸 | 베이스/주추 너비 1200mm, 너트 M8과 함께 사용 |
| AX 베이스/주추 설치 옵션 | 베이스/주추 너비 1200mm |
| 적합한: | AX 베이스/주추 시스템 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸 |
| 치수 | 길이: 1,154 mm |

특징

| | |
|------------|--|
| 적합한: | 인클로저 유형: VX VX SE AX CX 콘솔 하부 스탠딩 콘솔 CX 폭: = 1,200 mm |
| 폭에 적합 | 1,200 mm |
| 포장 단위 | 2 개 |
| 순 중량 | 5.64 |
| 총 무게 | 6 |
| 관세 번호 | 73269098 |
| EAN | 4028177921962 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
