

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.460

케이블 클램프 레일

상태: 2026. 7. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.460 - 케이블 클램프 레일 VX, TS, VX SE, ,AX, PC, 베이스/주추 시스템 VX용 직각 앵글 섹션

케이블 인입 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.

특징

주문 번호	VX 8619.460
제품 설명	케이블 인입 시 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.
재료	강철
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
VX SE 설치 옵션	In enclosure width 1800 mm, in the base
VX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 너비 1800mm, 고정/스페이서 피스와 함께 사용
적합한:	VX 베이스/주추 시스템
치수	길이: 1,754 mm
적합한:	인클로저 유형: VX SE 폭: = 1,800 mm
폭에 적합	1,800 mm
포장 단위	2 개
순 중량	7.7 kg
총 무게	9.38 kg
관세 번호	73269098

특징

ETIM 9

EC000322

ECLASS 8.0

27400604

제품 설명

VX 케이블 클램프 레일 앵글 섹션, 적합한 폭: 1800mm