

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.520

스윙 프레임, 소형

상태: 2026. 5. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.520 - 스윙 프레임, 소형 VX, VX SE, AX 폭 600mm 및 800mm 인클로저용

19"(482.6mm) 장치 장착용.



특징

| | |
|-----------------|---|
| 주문 번호 | VX 8619.520 |
| 제품 설명 | 19"(482.6mm) 장치 장착용. |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 아연도금 |
| 제공 범위 | 130° 경첩 2개 이중 걸림 잠금장치가 있는 캠 잠금장치 포함 설치 키트에 고정용 재료 |
| 참고 사항 | 개방된 스윙 프레임을 멈추기 위해서는 스윙 프레임 스토퍼가 필요함 설치 상황에 따라 장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션이 필요함 VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치 기타 확장 가능성은 "기술 세부사항" 참조 |
| 품목 번호 관련 참고 사항: | AX에 설치하기 위해 설치 키트 AX도 추가로 필요함 |

특징

| | |
|-------------|---|
| 적합한: | 인클로저 유형: VX VX SE AX 폭: = 600 mm = 800 mm 높이: ≥ 600 mm |
| 적합한 인클로저 유형 | VX VX SE |
| 높이 단위 | 9 U |
| 적합한 인클로저 유형 | VX VX SE AX |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 3.168 kg |
| 총 무게 | 3.483 kg |
| 관세 번호 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| 제품 설명 | VX 스윙 프레임, 소형, 적합한 폭: 600/800mm, 9U |