


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.700

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39
mm




상태: 2026. 1. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.700 - 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.



특징

주문 번호	VX 8619.700
제품 설명	케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
Distance between fixing points	275 mm
도어 폭으로 적합	400 mm
설치 옵션 VX	In door width 400 mm
설치 옵션 AX	In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션	인클로저 너비 300mm
AX 플라스틱 설치 옵션	In door width 400 mm

특징

AX 3피스 설치 옵션	인클로저 깊이 473mm
설치 옵션 CX	인클로저 깊이 400mm의 콘솔 하단부
	인클로저 깊이 400mm의 스탠딩 콘솔 하단부
조립 설명서	내부 설치용 AX 레일과 결합해서만 AX 강판에 설치하기 위한 용도
참고 사항	장착 플랜지가 있는 천공 섹션에서 자체 구성품 탈거를 위해 금속 스크루 또는 직결 스크루 M5가 필요함
적합한:	인클로저 유형: VX AX AX 플라스틱 벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형 스탠딩 콘솔 CX CX 콘솔 하부 Suitable for width or height or depth: 400 mm
포장 단위	4 개
순 중량	0.68
총 무게	0.686
관세 번호	73269098
EAN	4028177924659
E-Number Sweden	E3465280
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234