


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.710

**장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39
mm**

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.710 - 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.



특징

주문 번호	VX 8619.710
제품 설명	케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
Distance between fixing points	375 mm
도어 폭으로 적합	500 mm
설치 옵션 VX	In door width 500 mm
VX SE 설치 옵션	In door width 500 mm
설치 옵션 AX	In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX 인클로저 폭 1000mm의 잠금 도어에

특징

AX 스테인리스 스틸 설치 옵션	인클로저 높이 500mm 인클로저 너비 400mm
AX 플라스틱 설치 옵션	In door width 500 mm
AX 3피스 설치 옵션	인클로저 깊이 573mm
설치 옵션 CX	콘솔 상단부 및 콘솔 중앙부 깊이, 내부 구조물 CX용 레일과 함께 사용 인클로저 깊이 500mm의 콘솔 하단부 In door width 500 mm
설치 옵션 TP	In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
조립 설명서	내부 설치용 AX 레일과 결합해서만 AX 강판에 설치하기 위한 용도
참고 사항	장착 플랜지가 있는 천공 섹션에서 자체 구성품 탈거를 위해 금속 스크루 또는 직결 스크루 M5가 필요함
적합한:	인클로저 유형: VX VX SE TP AX AX 플라스틱 벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형 스탠딩 콘솔 CX CX 콘솔 시스템 Suitable for width or height or depth: 500 mm
포장 단위	4 개
순 중량	0.8 kg
총 무게	0.92 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	6.17
관세 번호	73269098

특징

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	장착 플랜지 14 x 39mm가 있는 VX 천공 섹션, 적합한 도어 폭: 500mm

승인

설명	PCF-declaration
----	-----------------