


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.740

**장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39
mm**

상태: 2026. 7. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.740 - 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.



특징

주문 번호	VX 8619.740
제품 설명	케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
Distance between fixing points	775 mm
도어 폭으로 적합	900 mm
VX SE 설치 옵션	In door width 900 mm
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션	인클로저 너비 800mm
조립 설명서	내부 설치용 AX 레일과 결합해서만 AX 강판에 설치하기 위한 용도
참고 사항	장착 플랜지가 있는 천공 섹션에서 자체 구성품 탈거를 위해 금속 스크루 또는 직결 스크루 M5가 필요함

특징

적합한:	인클로저 유형: VX SE AX 스테인리스 스틸
포장 단위	4 개
순 중량	1.564 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	12.06
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	장착 플랜지 14 x 39mm가 있는 VX 천공 섹션, 적합한 도어 폭: 900mm

승인

설명	PCF-declaration
----	-----------------