


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.780

## 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm

상태: 2026. 1. 28 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.780 - 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.



## 특징

주문 번호	VX 8619.780
제품 설명	케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
Distance between fixing points	1,275 mm
설치 옵션 AX	In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션	인클로저 높이 760mm
조립 설명서	내부 설치용 AX 레일과 결합해서만 AX 강판에 설치하기 위한 용도
참고 사항	장착 플랜지가 있는 천공 섹션에서 자체 구성품 탈거를 위해 금속 스크루 또는 직결 스크루 M5가 필요함

# 특징

적합한:	인클로저 유형: AX Suitable for width or height or depth: 1,400 mm
포장 단위	4 개
순 중량	2.44
총 무게	2.7
관세 번호	73269098
EAN	4028177926844
E-Number Sweden	E3465286
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234