


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.780

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm

상태: 2026. 7. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.780 - 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.



특징

| | |
|--------------------------------|--|
| 주문 번호 | VX 8619.780 |
| 제품 설명 | 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도. |
| 재료 | 강판 |
| 표면 처리 | 아연도금 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| Distance between fixing points | 1,275 mm |
| 설치 옵션 AX | In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX |
| AX 스테인리스 스틸 설치 옵션 | 인클로저 높이 760mm |
| 조립 설명서 | 내부 설치용 AX 레일과 결합해서만 AX 강판에 설치하기 위한 용도 |
| 참고 사항 | 장착 플랜지가 있는 천공 섹션에서 자체 구성품 탈거를 위해 금속 스크루 또는 직결 스크루 M5가 필요함 |

특징

| | |
|-----------------|--|
| 적합한: | 인클로저 유형: AX Suitable for width or height or depth: 1,400 mm |
| 포장 단위 | 4 개 |
| 순 중량 | 2.44 kg |
| 총 무게 | 2.7 kg |
| PCF/VE(크라들-게이트) | 19.76 |
| 관세 번호 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 제품 설명 | VX 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39mm, 조립에 적합한 높이: 1400mm,, |

승인

| | |
|----|-----------------|
| 설명 | PCF-declaration |
|----|-----------------|