


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.790

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39
mm

상태: 2026. 1. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.790 - 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.



특징

주문 번호	VX 8619.790
제품 설명	케이블 덕트, 케이블 도관 홀더 및 도어 장치 등의 고정을 위한 용도.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
Distance between fixing points	635 mm
설치 옵션 AX	In enclosure height 760 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
조립 설명서	내부 설치용 AX 레일과 결합해서만 AX 강판에 설치하기 위한 용도
참고 사항	장착 플랜지가 있는 천공 섹션에서 자체 구성품 탈거를 위해 금속 스크루 또는 직결 스크루 M5가 필요함
적합한:	인클로저 유형: AX Suitable for width or height or depth: 760 mm

특징

포장 단위	4 개
순 중량	1.2
총 무게	1.52
관세 번호	73269098
EAN	4028177940765
E-Number Sweden	E3465287
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
