
### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.






# VX 8619.801 케이블 인입 플레이트

상태: 2025. 12. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)



### VX 8619.801 - 케이블 인입 플레이트 VX용

기본 분할형 글랜드 플레이트의 부분을 대신해서 케이블 인입 그로밋과 커넥터 그로밋에 사용.



#### 특징

주문 번호	VX 8619.801
제품 설명	기본 분할형 글랜드 플레이트의 부분을 대신해서 케이블 인입 그로밋과 커 넥터 그로밋에 사용.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
컷아웃 개수	8
적합한:	인클로저 유형: VX: = 800 mm 인클로저 유형: VX SE
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55, 케이블 인입 그로밋 또는 커넥터 그로밋과 함께
포장 단위	2 개
순 중량	1.348
총 무게	1.5
관세 번호	73269098
EAN	4028177920965

© Rittal 2025 2

## 특징

ETIM 9	EC002620	
ECLASS 8.0	27189261	

© Rittal 2025 3