

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.801

케이블 인입 플레이트

상태: 2026. 7. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.801 - 케이블 인입 플레이트 VX용

기본 분할형 글랜드 플레이트의 부분을 대신해서 케이블 인입 그로밋과 커넥터 그로밋에 사용.



특징

주문 번호	VX 8619.801
제품 설명	기본 분할형 글랜드 플레이트의 부분을 대신해서 케이블 인입 그로밋과 커넥터 그로밋에 사용.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
컷아웃 개수	8
적합한:	인클로저 유형: VX: = 800 mm 인클로저 유형: VX SE
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55, 케이블 인입 그로밋 또는 커넥터 그로밋과 함께
포장 단위	2 개
순 중량	1.348 kg
총 무게	1.5 kg
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620

특징

ECLASS 8.0

27189261

제품 설명

VX 케이블 인입 플레이트, 적합한 폭: 800mm