
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8620.025

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/ 주추 코너 피스, 전면 및 후면, 200mm

상태: 2025. 10. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)



VX 8620.025 - 베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 200mm VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW용

열반 인클로저 시스템 쪽 자체 배치형 베이스/주추 코너 피스, 용도에 따라 베이스/주추 트림 패널과 함께 또는 없이 사용 가능. 체결부에 쉽게 접근하기 위한 베이스/주추 코너 피스의 대형 개구부, 코너 및 열반 커 버로 덮을 수 있음.

특징

주문 번호	VX 8620.025
제품 설명	열반 인클로저 시스템 쪽 자체 배치형 베이스/주추 코너 피스, 용도에 따라 베이스/주추 트림 패널과 함께 또는 없이 사용 가능. 체결부에 쉽게 접근하 기 위한 베이스/주추 코너 피스의 대형 개구부, 코너 및 열반 커버로 덮을 수 있음.
재료	베이스/주추 코너 피스: 강판 전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 강판 코너 및 열반 커버: 플라스틱
색상	RAL 9005
제공 범위	베이스/주추 코너 피스 4개, 높이 200mm 코너 커버 4개 열반 커버 1개 전면/후면 베이스/주추 트림 패널 1개, 200mm 전면/후면 베이스/주추 트림 패널 2개, 높이 100mm 조립 부품
참고 사항	베이스/주추 트림 패널, 베이스/주추 장치를 측면에서 체결하기 위한 용도 또는 베이스/주추를 추가로 고정하기 위한 용도 또는 베이스/주추의 내부 설치를 위한 용도

© Rittal 2025 2

특징

치수	높이: 200 mm
적합한:	인클로저 유형: VX 폭: = 1,200 mm
중량/개수	11 kg
포장 단위	2 개
순 중량	10.8
총 무게	10.97
관세 번호	94039910
EAN	4028177922143
E-Number Sweden	E3465058
ECLASS 8.0	27182003

승인

승인 UL + C-UL - FTTA