

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.091

베이스/주추 트림 패널, 통풍형

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.091 - 베이스/주추 트림 패널, 통풍형 VX 베이스/주추 시스템용

베이스/주추를 통한 인클로저 환기용. 특히 인클로저 글랜드 플레이트를 사용하지 않는 전원 분배와 같은 용도에서 인클로저 내 높은 공기 처리량을 달성할 수 있음. 인클로저 배기를 위해 루프 높임 및 통풍구가 있는 특수 루프 플레이트용 솔루션을 제공. 베이스/주추 높이 200mm의 경우 한 개 또는 두 개의 통풍형 트림 패널을 사용할 수 있음. VX 베이스/주추 시스템이 완전한 대칭형이기 때문에 통풍형 트림 패널을 베이스/주추 코너 피스의 앞이나 뒤 또는 측면에 장착할 수 있음.

특징

주문 번호	VX 8620.091
제품 설명	베이스/주추를 통한 인클로저 환기용. 특히 인클로저 글랜드 플레이트를 사용하지 않는 전원 분배와 같은 용도에서 인클로저 내 높은 공기 처리량을 달성할 수 있음. 인클로저 배기를 위해 루프 높임 및 통풍구가 있는 특수 루프 플레이트용 솔루션을 제공. 베이스/주추 높이 200mm의 경우 한 개 또는 두 개의 통풍형 트림 패널을 사용할 수 있음. VX 베이스/주추 시스템이 완전한 대칭형이기 때문에 통풍형 트림 패널을 베이스/주추 코너 피스의 앞이나 뒤 또는 측면에 장착할 수 있음.
재료	강판
색상	RAL 9005
제공 범위	조립 부품
치수	높이: 100 mm
적합한:	인클로저 유형: VX TX CableNet 폭/깊이: 800 mm
UL 50E에 준한 유형 등급	Type 1, 12
중량/개수	1.95 kg

특징

포장 단위	2 개
순 중량	1.8 kg
총 무게	2.2 kg
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
제품 설명	VX 베이스/주추 트림 패널, 통풍형, 적합한 폭/깊이: 800mm, 강판

승인

승인	UL + C-UL - FTTA
----	------------------