

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8660.000

### 베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/ 주추 코너 피스, 전면 및 후면1

상태: 2026. 5. 22 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.000 - 베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

유연한 케이블 인입을 위한 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스.



## 특징

|       |   |
|-------|---|
| 주문 번호 | VX 8660.000   |
| 장점    | 안정성 - 베이스/주추의 매우 높은 안정성<br>유연 - VX 액세서리로 수많은 내부 구성 가능<br>심플 - 열반부들의 매끈한 플러시 마감    |
| 재료    | 베이스/주추 코너 피스: 강판<br>전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 강판<br>코너 및 열반 커버: 플라스틱                    |
| 색상    | RAL 9005  |
| 제공 범위 | 코너 커버 4개<br>조립 부품<br>베이스/주추 코너 피스 4개, 높이 100mm<br>전면/후면 베이스/주추 트림 패널 2개, 높이 100mm |

# 특징

|                  |  |
|------------------|--|
| 참고 사항            | 베이스/주추 트림 패널, 베이스/주추 장치를 측면에서 체결하기 위한 용도 또는 베이스/주추를 추가로 고정하기 위한 용도 또는 베이스/주추의 내부 설치를 위한 용도         |
| 치수               | 높이: 100 mm   |
| 적합한:             | 인클로저 유형: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>폭: = 300 mm |
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1<br>유형 12  |
| 중량/개수            | 3.24 kg  |
| 포장 단위            | 2 개  |
| 순 중량             | 3.2 kg   |
| 총 무게             | 3.243 kg   |
| PCF/VE(크래들-게이트)  | 13.39 kg CO2 eq (Cat B)  |
| PCF 등급 관련 참고 사항  | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)  |
| 관세 번호            | 94039910   |
| ETIM 9           | EC000721   |
| ETIM 8           | EC000721   |

## 특징

---

ECLASS 8.0

27182003

---

제품 설명

베이스/주추 트림 패널이 있는 VX 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, H: 100mm, W: 300mm, 스테인리스 스틸

## 승인

---

승인

UL + C-UL - FTTA

---

설명

PCF-declaration