


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.026

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/
주추 코너 피스, 전면 및 후면1

상태: 2026. 6. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.026 - 베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

유연한 케이블 인입을 위한 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스.



특징

| | |
|-------|---|
| 주문 번호 | VX 8660.026 |
| 장점 | 안정성 - 베이스/주추의 매우 높은 안정성 유연 - VX 액세서리로 수많은 내부 구성 가능 심플 - 열반부들의 매끈한 플러시 마감 |
| 재료 | 베이스/주추 코너 피스: 강판 전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 강판 코너 및 열반 커버: 플라스틱 |
| 색상 | RAL 9005 |
| 제공 범위 | 코너 커버 4개 조립 부품 베이스/주추 코너 피스 4개, 높이 200mm 전면/후면 베이스/주추 트림 패널 1개, 200mm 전면/후면 베이스/주추 트림 패널 2개, 높이 100mm |

특징

| | |
|------------------|--|
| 참고 사항 | 베이스/주추 트림 패널, 베이스/주추 장치를 측면에서 체결하기 위한 용도 또는 베이스/주추를 추가로 고정하기 위한 용도 또는 베이스/주추의 내부 설치를 위한 용도 |
| 치수 | 높이: 200 mm |
| 적합한: | 인클로저 유형: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX 폭: = 1,600 mm |
| UL 50E에 준한 유형 등급 | 유형 1 유형 12 |
| 중량/개수 | 14.5 kg |
| 포장 단위 | 2 개 |
| 순 중량 | 14.2 kg |
| 총 무게 | 14.5 kg |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 47.47 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |

특징

ECLASS 8.0

27182003

제품 설명

베이스/주추 트림 패널이 있는 VX 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, H: 200mm, W: 1600mm, 스테인리스 스틸

승인

승인

UL + C-UL - FTTA

설명

PCF-declaration