



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8660.110

## 운반용 캐스터

상태: 2026. 2. 9 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8660.110 - 운반용 캐스터 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

100mm 또는 200mm 높이의 베이스/주추 코너 피스에 걸기 위한 용도.



## 특징

주문 번호	VX 8660.110
색상	RAL 9005
제공 범위	트윈 캐스터 4개, 고정장치가 2개의 캐스터에는 있고, 다른 2개에는 없음
Clearande floor	100 mm
부하량	이중 캐스터 4개 사용 시 최대 동적 하중(개별 인클로저): 3000N
중량/개수	8.63 kg
포장 단위	1 개
순 중량	8.4
총 무게	8.631
관세 번호	83024900
EAN	4028177984837
ETIM 9	EC002621
ETIM 8	EC000721

# 특징

---

ECLASS 8.0

27182003