

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.010

열반 프레임 IP 66/NEMA 4, NEMA 4X

상태: 2026. 3. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.010 - 열반 프레임 IP 66/NEMA 4, NEMA 4X TS용

인클로저 시스템 열반용.

특징

주문 번호	TS 8700.010
제품 설명	인클로저 시스템 열반용.
장점	인클로저 패널 홀더를 통한 자동 등전위화 및 높은 EMC 차폐 설치 보조 장치를 사용하여 프레임에 간단하게 위치 설정 양면 포밍
재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
표면 처리	브러시 연마, 그레인 사이즈 400
제공 범위	조립 부품
적합한:	높이: = 2,000 mm 깊이: = 600 mm
Protection category NEMA	NEMA 4 NEMA 4X
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 66
포장 단위	1 개
순 중량	2.7 kg
총 무게	4.1 kg
관세 번호	94032080
ECLASS 8.0	27189263
제품 설명	TS Baying frame, for TS with protection category IP66/NEMA 4, NEMA 4X, for WD: 2000x600 mm

승인

승인

UL + C-UL (listed)