

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.130 서포트 스트립

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.130 - 서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.



특징

주문 번호	TS 8800.130
제품 설명	케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
기술 사양	25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
길이	590 mm
VX SE 설치 옵션	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
설치 옵션 AX	In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션	인클로저 너비 600mm
설치 옵션 PC	In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
설치 옵션 IW	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
설치 옵션 TS	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level

특징

설치 옵션 TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
적합한:	인클로저 유형: TS VX SE TP PC IW AX 폭/깊이: 600 mm
포장 단위	20 개
순 중량	5.86 kg
총 무게	6.165 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	27.96 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
제품 설명	TS 서포트 스트립, TS, VX SE, TP용, 내부 장착 레벨용: W/D: 600mm, L: 590mm

승인

설명	PCF-declaration
----	-----------------