Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8800.350 캡티브 너트

상태: 2025. 11. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



TS 8800.350 - 캡티브 너트

 $12.5 \times 10.5 \mathrm{mm}$ 의 정방형 시스템 구멍이 있는 레일 및 인클로저에 사용 이 너트는 스크류 체결이 이루어지는 쪽에 삽입합니다.



특징

TS 8800.350
너트는 스크류 체결이 이루어지는 측면에 삽입합니다. 이를 통해 모서리 둘 레의 동일한 높이나 폭에 있는 고정점도 이용할 수 있습니다. 스프링 케이지 를 통해 시스템 드릴 구멍 내 전기 연결도 가능합니다.
VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치 수평 TS 인클로저 섹션에 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향 천공 레일 23 x 23mm 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 73mm에 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 45 x 88mm에 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm에 12.5 x 10.5mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치
나사: M8
M8
50 개
0.05

© Rittal 2025 2

특징

총 무게	0.145
관세 번호	73181692
EAN	4028177247093
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815

© Rittal 2025 3