

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.350

캡티브 너트

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.350 - 캡티브 너트

12.5 x 10.5mm의 정방형 시스템 구멍이 있는 레일 및 인클로저에 사용 이 너트는 스크류 체결이 이루어지는 쪽에 삽입합니다.



특징

주문 번호	TS 8800.350
제품 설명	너트는 스크류 체결이 이루어지는 측면에 삽입합니다. 이를 통해 모서리 둘레의 동일한 높이나 쪽에 있는 고정점도 이용할 수 있습니다. 스프링 케이지를 통해 시스템 드릴 구멍 내 전기 연결도 가능합니다.
설치 옵션	VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치 수평 TS 인클로저 섹션에 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향 천공 레일 23 x 23mm 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 73mm에 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 45 x 88mm에 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm에 12.5 x 10.5mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치
치수	나사: M8
나사	M8
포장 단위	50 개
순 중량	0.05 kg

특징

총 무게	0.145 kg
관세 번호	73181692
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
제품 설명	TS Captive nut, for thread M8, for insertion from the front