

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.510

## 케이블 덕트

상태: 2026. 1. 24 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.510 - 케이블 덕트 수직 장착 TS 섹션용

수직 인클로저 섹션, 2개의 열반 인클로저 섹션 열반부에 조립.



## 특징

주문 번호	TS 8800.510
버전	폭 100mm, 2개의 열반 인클로저 섹션 열반부에 조립.
장점	<p>케이블 덕트의 체결점은 TS 시스템 천공에 맞게 조정되었음. 따라서 DIN 덕트에서처럼 천공해야 하는 번거로움이 없음</p> <p>미리 결정된 웨브의 파단 지점은 장착 플레이트용 케이블 덕트와의 조합에 정렬되어 있음</p> <p>장착 플레이트 레벨에 추가 공칭 중지점이 있어 케이블 덕트에 바로 삽입이 가능함</p>
재료	<p>강성 PVC</p> <p>난연성, 자기 소화성</p>
색상	RAL 7030과 유사
제공 범위	커버가 있는 케이블 덕트
Bar width	5.5 mm
Slot width	4.5 mm
참고 사항	다른 인클로저 치수에 맞게 길이를 줄일 수 있음.

## 특징

---

치수	폭: 100 mm 높이: 1,800 mm 깊이: 80 mm
적합한:	인클로저 유형: TS VX SE PC IW 높이: ≤ 2,000 mm
작동 온도 범위	60 °C
포장 단위	4 개
순 중량	8.996
총 무게	9.47
관세 번호	39259020
EAN	4028177233645
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

---

## 승인

---

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------

---