

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



TS 8800.540

케이블 덕트


상태: 2025. 12. 23 (원천: [ittel.com/kr-ko](https://www.ittal.com/kr-ko))



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8800.540 - 케이블 덕트 수직 장착 TS 섹션용

수직 인클로저 섹션, 2개의 열반 인클로저 섹션 열반부에 조립.



특징

주문 번호	TS 8800.540
버전	폭 100mm, 2개의 열반 인클로저 섹션 열반부에 조립.
장점	<p>케이블 덕트의 체결점은 TS 시스템 천공에 맞게 조정되었음. 따라서 DIN 덕트에서처럼 천공해야 하는 번거로움이 없음</p> <p>미리 결정된 웨브의 파단 지점은 장착 플레이트용 케이블 덕트와의 조합에 정렬되어 있음</p> <p>장착 플레이트 레벨에 추가 공칭 중지점이 있어 케이블 덕트에 바로 삽입이 가능함</p>
재료	강성 PVC 난연성, 자기 소화성
색상	RAL 7030과 유사
제공 범위	커버가 있는 케이블 덕트
Bar width	5.5 mm
Slot width	4.5 mm
참고 사항	다른 인클로저 치수에 맞게 길이를 줄일 수 있음.

특징

치수	폭: 100 mm 높이: 1,600 mm 깊이: 80 mm
적합한:	인클로저 유형: TS VX SE PC IW 높이: ≤ 1,800 mm
작동 온도 범위	60 °C
포장 단위	4 개
순 중량	8.192
총 무게	8.623
관세 번호	73269098
EAN	4028177238008
ECLASS 8.0	27400703

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------