

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.570

케이블 덕트

상태: 2026. 5. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.570 - 케이블 덕트 수직 장착 TS 섹션용

수직 인클로저 섹션, 2개의 열반 인클로저 섹션 열반부에 조립.



특징

주문 번호	TS 8800.570
버전	폭 50mm, 측면 패널 영역에 수직 장착된 인클로저 섹션에 조립.
장점	케이블 덕트의 체결점은 TS 시스템 천공에 맞게 조정되었음. 따라서 DIN 덕트에서처럼 천공해야 하는 번거로움이 없음 미리 결정된 웨브의 파단 지점은 장착 플레이트용 케이블 덕트와의 조합에 정렬되어 있음 장착 플레이트 레벨에 추가 공칭 중지점이 있어 케이블 덕트에 바로 삽입이 가능함
재료	강성 PVC 난연성, 자기 소화성
색상	RAL 7030과 유사
제공 범위	커버가 있는 케이블 덕트
Bar width	5.5 mm
Slot width	4.5 mm
참고 사항	다른 인클로저 치수에 맞게 길이를 줄일 수 있음.

특징

치수	폭: 50 mm 높이: 1,600 mm 깊이: 80 mm
적합한:	인클로저 유형: TS VX SE PC IW 높이: ≤ 1,800 mm
작동 온도 범위	60 °C
포장 단위	8 개
순 중량	8.968 kg
총 무게	9.44 kg
관세 번호	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
제품 설명	TS Cable duct for vertical TS section, WHD: 50x1600x80 mm

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------