


Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



TS 8800.670

열반 브래킷, 수직형

상태: 2026. 2. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8800.670 - 열반 브래킷, 수직형 TS/TS용

수직형 인클로저 섹션에 장착된 인클로저 2개를 열반 결합하기 위한 용도 고정 볼트를 이용해서 높이나 측면으로 최대 $\pm 2\text{mm}$ 이동한 인클로저를 정해진 최종 위치로 당겨줍니다.

특징

주문 번호	TS 8800.670
제품 설명	수직 인클로저 섹션에 장착된 2개의 계장 인클로저를 열반 결합하기 위한 용도.
장점	체결 볼트를 이용해서 높이나 측면으로 최대 $\pm 2\text{mm}$ 오프셋된 인클로저를 정해진 최종 위치로 당겨줌
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
조립 설명서	수직형 TS 천공에 간단히 걸어서 안전하게 고정하고, 함께 미장착 상태로 제공되는 육각 스크루로 2개의 브래킷을 결합함.
적합한:	인클로저 유형: TS 8
포장 단위	6 개
순 중량	1.89
총 무게	2.1
관세 번호	83024900
EAN	4028177338401
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263