
## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# TS 8800.753 케이블 덕트

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



### TS 8800.753 - 케이블 덕트

인클로저 섹션 또는 장착 플레이트 등의 면에 직접 장착하기 위한 용도로 DIN 특수 천공 포함. 바 및 케이블 덕트 바닥의 공칭 중지점.





#### 특징

주문 번호	TS 8800.753
버전	장착 플레이트용 VX 시스템 천공에 설치용
제품 설명	인클로저 섹션 또는 장착 플레이트 등의 면에 직접 장착하기 위한 용도로 DIN 특수 천공 포함. 바 및 케이블 덕트 바닥의 공칭 중지점.
재료	강성 PVC 난연성, 자기 소화성 내열 범위 최대 +60 °C까지
색상	RAL 7030과 유사
제공 범위	커버가 있는 케이블 덕트
Bar width	5.5 mm
Slot width	4.5 mm

© Rittal 2025

2

## 특징

설치 옵션	인클로저 섹션 또는 장착 플레이트 등의 면에 직접 장착하기 위한 용도로 DIN 특수 천공 포함 인클로저 프레임(설치 위치 ±0mm)과 턱이 지지 않게 후방 장착 플레이트 가 설치되면 수평 구조의 케이블 덕트는 인클로저 섹션에 장착된 케이블 덕 트와 평면이 됨	
참고 사항	다른 치수에 맞게 줄일 수 있음.	
치수	폭: 80 mm 깊이: 80 mm 길이: 2,000 mm	
포장 단위	12 개	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17.88	
총 무게	18.72	
관세 번호	39259020	
EAN	4028177445475	
ETIM 9	EC000012	
ECLASS 8.0	27400703	

## 승인

명	적합성 인증	
	저하서 이즈 니/	
50	작합성 인증 적합성 인증 UK	

© Rittal 2025